

Stopy wahliwe

22590.0468



Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Nakrętka blokująca

- Stal czerniona, ISO 4032

Podkładka


- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Więcej informacji


Uwagi

Dla wersji $d_1 = M10$ i $M12$ nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary						SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	🌡️ maks.	🏗️	Nr art.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
podstawa i element kulowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie										
M16	100	50	94	32	7	24	45	250	460	22590.0468

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.