

Stopy wahlwe • z ochroną przed poślizgiem
22590.1595



Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°. Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem

- Stal nierdzewna 1.4305

Korek gumowy

- Guma, czarna

Nakrętka blokująca

- Stal nierdzewna A2, ISO 4032

Podkładka


- Tworzywo sztuczne POM, białe

Więcej informacji


Uwagi

Dla wersji d₁ = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



rysunek 1



rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	l ₁	Wymiary d ₂	l ₂	h ₁	h ₂	SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.		Nr art.
		[mm]				[mm]	[kN]	[g]	
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne									
M24	100	69	91	55	24	36	25	718	22590.1595

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.