Stopy wahliwe • z ochroną przed poślizgiem
22590.1598

Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°. Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem
- Stal nierdzewna 1.4305

Korek gumowy
- Guma, czarna

Nakrętka blokująca
- Stal nierdzewna A2, ISO 4032

Podkładka
- Tworzywo sztuczne POM, białe

Więcej informacji

Uwagi

Dla wersji d_1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



rysunek 1



rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary						SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.		Nr art.
d_1	l_1	d_2	l_2	h_1 ~	h_2				
[mm]						[mm]	[kN]	[g]	
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne									
M24	**200**	69	191	55	24	36	25	1016	22590.1598

Zgodność

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.