

## Stopy podporowe • z ochroną przed poślizgiem

### 22593.2685



#### Opis produktu

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane. W wersji z gumową osłoną, powierzchnie nośne są chronione i zabezpieczone przed poślizgiem. Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

#### Materiał

**Korek gumowy**  
• Guma, czarna

**Nakrętka**  
• Stal nierdzewna 1.4305

**Nakrętka blokująca**  
• Stal nierdzewna A2, ISO 4032


**Podkładka**  
• Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie

#### Więcej informacji


#### Inne produkty

- Stopy podporowe


#### Rysunek



rysunek 1



rysunek 2



rysunek 3

#### Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub>                                     | d <sub>2</sub> | Wymiary        |                |   | SW <sub>1</sub> |  | Nr art.    |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                    |                | l <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t |                 |                                                                                       |            |
|                                                    |                | [mm]           |                |   | [mm]            | [g]                                                                                   |            |
| z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna |                |                |                |   |                 |                                                                                       |            |
| 80                                                 | M20            | 45             | 20             | 2 | 27              | 268                                                                                   | 22593.2685 |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.