

Wkładki z twardego metalu • z otworem ustalającym

22620.0213



Opis produktu

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.
Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Materiał

Końcówka

- Stop twardy, żłobkowany


Korpus

- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana


Montaż

Montaż przez otwór ustalający, wkładka montowana przy pomocy śruby.

Rysunek



rysunek 1




rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary				Otwór ustalający		Nr art.
d ₁ n6	d ₂	d ₃ ~	t	D ₁ H7 [mm]	[g]	
żłobkowane – rysunek 1						
16	M6	11,9	3	16	19	22620.0213

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.