

Sworznie pozycjonujące • DIN 6321

22630.0026



Opis produktu

Cylindryczne sworznie pozycjonujące stosowane do pozycjonowania przedmiotów mogą być również stosowane jako ograniczniki i stopki.
Spłaszczone sworznie pozycjonujące służą do wyrównania różnic w tolerancjach otworów lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.
Powierzchnia styku sworznia podporowego nie posiada znacznika osi (rysunek 1)

Materiał


- Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Więcej informacji

Inne produkty

- Sworznie pozycjonujące, z otworem zgodnym z DIN 6321
- Sworznie pozycjonujące, z kulistą końcówką


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary					Otwór ustalający		Nr art.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	l ₄	D ₁		
g6		n6			H7		
[mm]					[mm]	[g]	
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1							
12	10	6	9	6	6	10	22630.0026

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.