

Sworznie pozycjonujące • z otworem zgodnym z DIN 6321

22630.0247



Opis produktu

Cylindryczne sworznie pozycjonujące stosowane do pozycjonowania przedmiotów mogą być również stosowane także jako ograniczniki i stopki.
Spłaszczone sworznie pozycjonujące służą do wyrównania różnic w tolerancjach otworów lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.
Dodatkowe zabezpieczenie dzięki możliwości przykręcenia z góry i z dołu (może też zostać wykorzystane do demontażu); oprócz wielkości 6. Zewnętrzne wymiary podobne do DIN 6321.

Materiał


- Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Więcej informacji

Inne produkty

- Sworznie pozycjonujące, DIN 6321
- Sworznie pozycjonujące, z kulistą końcówką


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												Otwór ustalający D1 H7 [mm]		Nr art.
d1 g6	l1	b	d2 k6	l2	d3	d4	l4	d5	l5	d6	l6		[g]	
[mm]														
sworznie pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2														
12	18	2,5	6	9	M3	5	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10	22630.0247

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.