Sworznie podporowe • z rowkami lub szpicem
22680.0186



Opis produktu

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.


Materiał


Korpus
- Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana


Więcej informacji


Inne produkty
- Sworznie

Rysunek











Rysunek 1



Rysunek 2




Rysunek 3

Informacje do zamówienia

Wymiary					SW	Moment dociągający maks.		Nr art.
l_1	d_1	t	d_2	e				
[mm]					[mm]	[Nm]	[g]	
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3								
30	**M12**	15	13	21,9	19	60	44	22680.0186

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.