

Sworznie 22690.0002



Opis produktu

Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.

Materiał


- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana

Więcej informacji


Inne produkty

- Sworznie podporowe, z rowkami lub szpicem
- Sworznie, z plastikową powierzchnią styku


Rysunek




rysunek 1




rysunek 2




rysunek 3



rysunek 4



rysunek 5




rysunek 6

Informacje do zamówienia

h ±0,01	d ₁	Wymiary			SW	Moment dociągający maks.		Nr art.
		d ₂	d ₃	l				
		[mm]						
		z gwintem zewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia – rysunek 1						
15	M12	25,2	22	14	22	60	55	22690.0002

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.