Sworznie

22690.0402



Opis produktu

Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.

Materiał


- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana

Więcej informacji


Inne produkty

- Sworznie podporowe, z rowkami lub szpicem
- Sworznie, z plastikową powierzchnią styku


Rysunek




rysunek 1




rysunek 2




rysunek 3



rysunek 4



rysunek 5




rysunek 6

Informacje do zamówienia

Wymiary					SW	Moment dociągający[1] maks.		Nr art.
h ±0,1	d_1	d_2	l	t				
[mm]					[mm]	[Nm]	[g]	
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5								
25	**M12**	25,2	25	15	22	82	62	22690.0402

[1] Momenty dociągu bolców z gwintem wewn. jak dla bolców klasy 8. Gwint należy wkręcić na całej długości.

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65

Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.