

## Sworznie podporowe • regulowane

22690.0628



### Opis produktu

Regulowane sworznie podporowe z hartowaną powierzchnią styku nadają się do zastosowania jako podkładki i ograniczniki.

### Materiał


#### Sworznie podporowe

- Stal ulepszana cieplnie, jakość 10.9, oksydowana/ powierzchnia hartowana indukcyjnie


#### Nakrętka

- Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8 (ISO 4035), oksydowana

### Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

| d                                               | l <sub>1</sub><br>±1,5 | Wymiary                        |                        |      | e  | SW  |  | Nr art. |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                 |                        | l <sub>2</sub><br>±1,5<br>[mm] | l <sub>3</sub><br>min. | [mm] |    | [g] |                                                                                       |         |
|                                                 |                        |                                |                        |      |    |     |                                                                                       |         |
| powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2 |                        |                                |                        |      |    |     |                                                                                       |         |
| M8                                              | 25                     | 30                             | 21                     | 14,5 | 13 | 16  | 22690.0628                                                                            |         |

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.