

## Nakrętki do rowków teowych • DIN 508

23010.0051



### Opis produktu

Te nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) są produkowane zgodnie z DIN 508. Asortyment jest rozszerzony o inne wymiary, które nie są zawarte w DIN.

### Materiał

- Stal hartowana, jakość 8, z połyskiem

### Montaż


Całkowitą wytrzymałość nakrętek teowych można zagwarantować tylko wtedy, gdy element jest mocowany na całej długości gwintu.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek




### Informacje do zamówienia

| Wymiar wpustu | d  | a   | e    | h   | k | do wpustów teowych<br>DIN 650 | Testowane siłą wg DIN 508<br>F<br>min. |  | Nr art.    |
|---------------|----|-----|------|-----|---|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [mm]          |    |     | [mm] |     |   | [mm]                          | [kN]                                   | [g]                                                                                   |            |
| 5             | M4 | 4,6 | 9    | 6,5 | 3 | 5                             | 7                                      | 2,4                                                                                   | 23010.0051 |

Stal ulepszana cieplnie

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.