

## Nakrętki do rowków teowych • DIN 508

23010.0146



### Opis produktu

Te nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) są produkowane zgodnie z DIN 508. Asortyment jest rozszerzony o inne wymiary, które nie są zawarte w DIN.

### Materiał

- Stal hartowana, jakość 10, czerniona

### Montaż


Całkowitą wytrzymałość nakrętek teowych można zagwarantować tylko wtedy, gdy element jest mocowany na całej długości gwintu.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek





### Informacje do zamówienia

| Wymiar wpustu<br>[mm] | d  | a    | Wymiary<br>[mm] | e  | h  | k | do wpustów<br>teowych<br>DIN 650<br>[mm] | Testowane siły wg DIN 508<br>F<br>min.<br>[kN] | <br>[g] | Nr art. <sup>1)</sup> |
|-----------------------|----|------|-----------------|----|----|---|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14                    | M6 | 13,6 |                 | 22 | 16 | 8 | 14                                       | 16                                             | 43                                                                                           | 23010.0146            |

Stal ulepszana cieplnie

<sup>1)</sup> Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.