

## Nakrętki z kołnierzem • DIN 6331 (wysokość 1,5 d)

### 23080.0036



#### Opis produktu

Nakrętki kołnierzowe (wieńcowe) produkowane są zgodnie z normą DIN 6331.

#### Materiał


- Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

#### Więcej informacji

#### Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne -


#### Rysunek



#### Informacje do zamówienia

| Wymiary                 |    |                |      |    |    |  | Nr art.    |
|-------------------------|----|----------------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>          | a  | d <sub>2</sub> | e    | m  | s  |                                                                                       |            |
| [mm]                    |    |                |      |    |    |                                                                                       |            |
| Stal ulepszana cieplnie |    |                |      |    |    |                                                                                       |            |
| M36                     | 10 | 68             | 63.5 | 54 | 55 | 783                                                                                   | 23080.0036 |

#### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.