

Tuleje mocujące • dla sworzni osiowych, do przykręcenia

23111.0782



Opis produktu

Te tuleje mocujące dla sworzni mocujących są montowane w ich części odpowiadającej.


Materiał

- Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana

Montaż

Tuleje mocujące przykręcane do sworzni blokujących pozycjonujących montuje się do stołu maszyny lub płyty mocującej za pomocą śrub mocujących.
Śruby mocujące znajdują się w zestawie.


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary										Otwór ustalający								Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	l ₁	l ₂	l ₃	D ₂	D ₅	D ₈	D ₉	T ₁	T ₂	T ₃		
F6	-0,01								~	H7		+1		±0,02				
[mm]										[mm]							[g]	
Stal hartowana																		
16	36,99	20	36,5	4,5	8	29	5,25	11,56	7	37	M4	20	38,5	11,91	22	12	73	
																	23111.0782	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.