

Luźne wpusty przesuwne • DIN 6323  
23120.0022




Opis produktu

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.  
W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwными mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana


Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiar wpustu<br>osprzęt<br>b <sub>1</sub><br>h6<br>[mm] | Wymiar wpustu<br>maszyna<br>b <sub>2</sub><br>h6<br>[mm] | Wymiary        |                |                |    | <br>[g] | Nr art.    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                          |                                                          | h <sub>1</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l  |                                                                                              |            |
|                                                          |                                                          | [mm]           |                |                |    |                                                                                              |            |
| kształt C, b <sub>1</sub> < b <sub>2</sub> – rysunek 3   |                                                          |                |                |                |    |                                                                                              |            |
| 20                                                       | 22                                                       | 50,5           | 7              | 18             | 40 | 305                                                                                          | 23120.0022 |

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.