

Mimośrodowe uchwyty mocujące
23270.0308



Opis produktu

Mimośrodowy uchwyt mocujący o dużej sile mocowania dla mocowań na niskich wysokościach. Korpus podstawowy z mosiądzu zapewnia nieniszczący, ale jednocześnie pewny uchwyt.

Materiał


Śruba mimośrodowa

- Stal nierdzewna

Korpus

- Stal nierdzewna


Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary			A	SW		Siła mocowania maks. [kN]	Moment dociągający maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
	h ₁	h ₂	s		SW ₁	SW ₂				
	[mm]				[mm]					
Stal nierdzewna										
M8	6,4	15	1	10,2	20,6	5	3,6	18	22	23270.0308

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>