


Wałki Zaciskowe

23341.0010



Opis produktu

Wałki zaciskowe służące do mocowania osiowo i promieniowo okrągłych przedmiotów, takich jak: wałki, osie, rury lub pręty.

Materiał

Korpus

- Stal oksydowana

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Śruba napinająca

- Stal ocynkowana

Montaż


1. Rozszerzyć szczęki zaciskowe do średnicy wałka zaciskowego.
2. Wciśnij zacisk wału do otworu za pomocą narzędzia montażowego.
3. Wstaw i ustaw wał.
4. Zaciśnij za pomocą cylindrycznej śruby WS (obserwuj moment dokręcenia)

Więcej informacji

Uwagi

Otwór d_3 służy do włożenia narzędzia montażowego (wyposażenie opcjonalne)

Rysunek





Informacje do zamówienia

Wymiary						SW	Moment dociągający maks.	Otwór ustalający				Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ maks.	l ₂	l ₃			Otwór w piaście D ₁ H7	Średnica wału D ₂	L ₁ +0,2		
[mm]						[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
Stal												
10	M5	M3	33	10	5	4	6	10	10 – 15	3,3	12	23341.0010

Akcesoria

	SW	d		Nr art.
	[mm]	[mm]	[g]	
specjalny klucz imbusowy				
	4	M 3	9	23341.1010

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.