


Wálki Zaciskowe

23341.0508



Opis produktu

Wálki zaciskowe słu¿ące do mocowania osiowo i promieniowo okrągłych przedmiotów, takich jak: wálki, osie, rury lub pręty.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Śruba napinająca

- Stal ocynkowana
- Stal nierdzewna

Montaż


1. Rozszerzyć szczęki zaciskowe do średnicy wálki zaciskowego.
2. Wciśnij zacisk wału do otworu za pomocą narzędzia montażowego.
3. Wstaw i ustaw wał.
4. Zaciśnij za pomocą cylindrycznej śruby WS (obserwuj moment dokręcenia)

Więcej informacji

Uwagi

Otwór d_3 słu¿y do włożenia narzędzia montażowego (wyposażenie opcjonalne)

Rysunek





Informacje do zamówienia

d ₁ h11		d ₂	Wymiary				SW	Moment dociągający maks.	Otwór ustalający				Nr art.
			d ₃	l ₁ maks.	l ₂	l ₃			Otwór w piaście D ₁ H7	Średnica wału D ₂	L ₁ +0,2		
			[mm]				[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
Stal nierdzewna													
8	M4	M2,5	27	8	4	3	2,9	8	6 – 10	2,8	8	23341.0508	

Akcesoria

	SW	d		Nr art.
	[mm]	[mm]	[g]	
specjalny klucz imbusowy				
	3	M 2,5	5	23341.1008

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.