

Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania • ze śrubą

23390.0127



Opis produktu

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych. W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwac.

Materiał

Podkładka

- Tworzywo sztuczne (POM), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

- odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Części wewnętrzne

- Stal cynkowana galwanicznie


Śruba

- Stal cynkowana galwanicznie


Nakrętka regulacyjna

- Stal cynkowana galwanicznie

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary								Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°	 maks.	 [g]	Nr art.
l	d ₂	h ₁ maks. w pozycji mocującej	d ₃	d ₄	h ₂ maks.	Zakres regulacji h ₃ min.	b				
[mm]								[mm]	[°C]	[g]	
ze śrubą, regulowana – rysunek 2, Stal											
82	M8	60	20	25	19,5	2,5	20	1	80	155	23390.0127

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.