

Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania • z gwintem wewnętrznym

23390.0303



Opis produktu

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych. W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwac.

Materiał

Podkładka

- Tworzywo sztuczne (POM), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

- odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Część gwintowana

- Stal nierdzewna 1.4305


Części wewnętrzne

- Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka regulacyjna

- Stal nierdzewna 1.4305


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary									Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°	🌡️ maks.	🏋️ [g]	Nr art.
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ maks.	Zakres regulacji h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. w pozycji mocującej	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]												
z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal nierdzewna												
63	M5	16	19	16,4	1,5	16	13	3	0,75	80	66	23390.0303

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.