

Dźwignie mimośrodowe • ze sworzniem wzdłużnym

23390.0408



Opis produktu

Dźwignie mimośrodowe mają mimośrodowy zakres mocowania 160°.

Materiał

Fulcrum Pin

- Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona

Część mimośrodu

- Stal St. 52-3, fosforanowana cynkowo


Pierścień zabezpieczający

- Stal nierdzewna 1.4310

Oslona z tworzywa

- PVC, czerwone


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary									Skok mimośrodu s	Skok ogółem r ₂ -h ₃	🌡️ maks.	📦 [g]	Nr art.
b ₁	d H11 f8	l	r ₁	r ₂	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]									[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Stal													
13	8	114	17,2	21,07	9	19,54	14	12	3,87	9,07	60	92	23390.0408

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.