


Dźwignie mimośrodowe • ze sworzniem wzdłużnym

23390.0512



Opis produktu

Dźwignie mimośrodowe mają mimośrodowy zakres mocowania 160°.

Materiał

Fulcrum Pin

- Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona

Część mimośrodu

- Stal nierdzewna 1.4301


Pierścień zabezpieczający

- Stal nierdzewna 1.4310

Oslona z tworzywa

- PVC, czerwone


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary										Skok mimośrodu s	Skok ogółem r ₂ -h ₃	🌡️ maks.	🏋️ [g]	Nr art.
b ₁	d H11 f8	l	r ₁	r ₂	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	~	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]										[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Stal nierdzewna														
20	12	157	28	34,29	14	31,81	21	18		6,29	16,29	60	290	23390.0512

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.