

Korby ręczne
24330.0410



Opis produktu

Materiał


- Korpus korby**
- Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym, kolor czarny, matowy
- Uchwyt cylindryczny**
- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Więcej informacji

Referencje

Alternatywa dla korby DIN 469.


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary									d ₄			Nr art.
l	s	e	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	Uchwyt cylindryczny Ø	maks.		
	H11	min.	maks.						EH 24530.			
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
Aluminium Al												
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14	21	80	97	24330.0410

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.