

Korby ręczne
24330.0420



Opis produktu

Materiał

Korpus korby

- Odlew cynku, pokryty tworzywem sztucznym, czarny, matowy

Uchwyt cylindryczny


- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Więcej informacji

Referencje

Alternatywa dla korby DIN 469.


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary										d ₄ Uchwyt cylindryczny Ø EH 24530. [mm]	 maks. [°C]	 [g]	Nr art.
l	s H11	e min.	d ₁ maks.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃					
[mm]													
Odlew cynkowy													
50	8	10,1	8,4	16	18	18	10	10		14	80	58	24330.0420

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.