

Korby ręczne • ze składaną rączką, stal nierdzewna

24331.0715



Opis produktu

Materiał

Część osi

- Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

- Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Korpus korby

- Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe


Pokrycie

- Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary											Nr art.
l	b H11	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	d ₄ Uchwyt cylindryczny Ø		
[mm]											
z otworem czworokątnym – rysunek 2, czarny											
125	14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	240	24331.0715

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.