

Przestawne dźwignie zaciskowe • ze śrubą dociskową
24410.0151



Opis produktu

Regulowane dźwignie zaciskowe znajdują swoje zastosowanie gdy obszar użytkowania jest ograniczony lub wymagana jest określona pozycja dźwigni.

Materiał

Dźwignia

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy

Części wewnętrzne

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębianie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębianie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębianie następuje automatycznie.

Więcej informacji

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.



Referencje

Wersję z kulką (rysunek 3) można łączyć z dociskiem z tworzywa sztucznego (EH 22570.).


Inne produkty

- Elementy dociskowe, tworzywo sztuczne


Rysunek



rysunek 1



rysunek 2



rysunek 3

Informacje do zamówienia

Wymiary													Nr art.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	l ₃			
[mm]												[g]	
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, pomarańczowy													
14	M6	20	10	4	24,5	4	3	35	45	1	38		24410.0151

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.