

Dźwignie mocujące

24430.0038



Opis produktu

Materiał


Dźwignia

- Stal oksydowana

Gałka kulista

- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Rysunek



Rysunek 1


Rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	d ₄	Wymiary d ₅ [mm]	h	l ~	t ₁	 [g]	Nr art.
25	M12	10	25	42	95	18	165	24430.0038

z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.