

Przestawne dźwignie mocujące

24440.0120



Opis produktu

Materiał

Dźwignia

- Stal oksydowana

Części wewnętrzne

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Gałka kulista

- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębie.



Dźwignia ustawiana jest przez zazębie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębie następuje automatycznie.

Więcej informacji


Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	Wymiary							Nr art.
				d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
				[mm]							
ze śrubą – rysunek 2, Stal											
21	M8	12	13.5	8	20	33.5	4	1	70	98	24440.0120

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.