

Gałki  
24520.0002




Opis produktu

Material

- Stal oksydowana


Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2



Informacje do zamówienia

| Wymiary                  |                |                |                |                |    |      |  | Nr art.    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>           | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t  | min. |                                                                                       |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |    |      | [g]                                                                                   |            |
| gładka – rysunek 1, Stal |                |                |                |                |    |      |                                                                                       |            |
| 21                       | M4             | 12,5           | 18             | 10,5           | 10 |      | 26                                                                                    | 24520.0002 |

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.