

Rączki składane • obrotowe
24532.0128



Opis produktu

Materiał

Część osi
• Stal nierdzewna 1.4305


Uchwyt

• Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary										Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	maks.		
[mm]								[°C]	[g]	
Stal nierdzewna										
28	M8	26	118	26	10	106	16	110	225	24532.0128

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.