

Uchwyty krzyżowe • DIN 6335 tworzywo sztuczne
24640.1232




Opis produktu

Materiał

- Tuleja
- Stal nierdzewna A2

- Uchwyt
- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary						 maks. [°C]	 [g]	Nr art.
d ₁	d ₅	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃			
[mm]								
z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna								
32	M6	14	10	20	12	110	11	24640.1232

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.