

Uchwyty krzyżowe ze śrubą • DIN 6335 tworzywo sztuczne
24730.0302



Opis produktu

Materiał


- Uchwyt**
- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005
- Śruba**
- Stal cynkowana galwanicznie

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary			 maks. [°C]	 [g]	Nr art.
d ₁	d ₂ [mm]	l			
kształt L, Stal					
80	M16	40	110	198	24730.0302

Zgodność

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.