

Szybkozłącza wtykowe • z wyrównaniem przesunięcia osiowego
25100.0056



Opis produktu

Szybkozłącze wtykowe z wyrównaniem przesunięcia osiowego mają szerokie zastosowanie, np. jako połączenie między tłoczyskiem a jednostką ruchu liniowego.

Materiał

- Kieł**
- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
- Część sprzęgła**
- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
- Nakrętka blokująca**
- Stal czarna (ISO 4035/8675)

Montaż


Montaż i demontaż tego prostego, mocnego, dwuczęściowego sprzęgła następuje za pomocą rowka teowego; manualne wyśrodkowanie nie jest konieczne. Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.

Więcej informacji

Uwagi

Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.



Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary							SW		Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.	Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.		Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₄ min.	l ₅	SW ₁	SW ₂				
[mm]							[mm]		[mm]	[kN]	[g]	
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2												
M6	21	11	37,5	11	9	18	19	10	0,6	2,5	46	25100.0056

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.