

Elementy regulacji wysokości

25120.0016




Opis produktu

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.
Do regulacji pionowej samoblokujące elementy do regulacji wysokości są wyposażone w gwint drobnozwojny. Wszystkie elementy posiadają przelotowy otwór do mocowania. Blokada gwintu służy jako ograniczenie wysokości dla maksymalnej wysokości regulacji.

Materiał

- Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana

Rysunek




Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Skok l ₃ ~ [mm]	Dla śruby [mm]	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]	Ładowność maks. [kN]	[g]	Nr art.
11	32	M20 x 1	18	23	5	M10	65	37,9	79	25120.0016

Akcesoria

	Do regulacji wielkości elementu d ₂ [mm]	Wymiary kluczy hakowych DIN 1810 kształt A [mm]	[g]	Nr art.
klucz hakowy do ustawiania wysokości				
	32	30 – 32	46	25120.0982

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.