

Elementy regulacji wysokości • wysokie

25120.0134




Opis produktu

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.
Do regulacji pionowej samoblokujące elementy do regulacji wysokości są wyposażone w gwint drobnozwojny. Wszystkie elementy posiadają przelotowy otwór do mocowania. Blokada gwintu służy jako ograniczenie wysokości dla maksymalnej wysokości regulacji.

Materiał

- Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana

Rysunek




Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Skok l ₃ ~ [mm]	Dł. śruby [mm]	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]	Ładowność maks. [kN]	 [g]	Nr art.
22	58	M40 x 1,5	54	86	32	M20	210	90	771	25120.0134

Akcesoria

	Do regulacji wielkości elementu d ₂ [mm]	Wymiary kluczy hakowych DIN 1810 kształt A [mm]	 [g]	Nr art.
klucz hakowy do ustawiania wysokości				
	58	58 – 62	250	25120.0984

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.