

Elementy dociskowe boczne · gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym - CALOWE
2B150.1121



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania. Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń.

Materiał

Uszczelka

- CR

Korpus

- Aluminium Al

Podkładka gwintowana

- Stal oksydowana

Sprężyna

- Stal oksydowana

Montaż

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
 $l_0 = z/2 + w + x$
 l_0 = odległość osiowa,
 y = wysokość obrabianego elementu,
 w = długość obrabianego elementu,
 x = wymiar rzędnych,
 s = odchylenie,
 z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x dla elementów: $x = d_2/2 - s$
Montaż na wcisk.

Charakterystyka

Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej

Więcej informacji


Uwagi

Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.

Inne produkty

- Tuleje montażowe mimośrodowe, dla bocznych elementów dociskowych, gładkich - CALOWE

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary		Siła sprężyny F maks. ¹⁾ ~ [lb]	d ₃ +0,008 [mm]	l ₁ -0,08	Wymiary			Skok s [w]	Otwór ustalający D H8 [w]	 maks. [°F]	 [oz]	Nr art.
d ₁	d ₂				l ₂	l ₃	l ₄					
[w]					[w]							
Standardowa siła sprężyny												
7/16	#8-32	11,2	0,248	0,43	0,1	0,177	0,063	0,063	7/16	230	0,09	2B150.1121

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₁ [w]	 [oz]	Nr art.
Narzędzie montażowe			
	7/16	1,749	22150.0831

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.