

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki / kompozyt gumowy; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3012.060



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3012 jest dostępna z popularną kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i gumy kompozytowej.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzacji uderzeń i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany trzonek z wysokogatunkowego drewna posiada w części chwytnej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz D60mm i D80mm, również z gumową wkładką, z nogą (3012.2). Wersja D80mm jest dodatkowo dostępna z krótkim trzonkiem (3012.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego (niebieski, miękki, nie marszczy się) i gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzuje uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm oraz w rozmiarze Ø60mm oraz Ø80mm z końcówką gumową i "stand-up".
- Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3012.082).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie kafelków

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Więcej informacji

Inne produkty

- SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami, Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / TPE-miękki; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60	1480	4030618300595	AAA905c002	21-04-09-16	3012.060

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.