

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy / plastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3026.060



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3026 z końcówkami w kombinacji gumy kompozytowej i tworzywa sztucznego jest jedną z najlepiej sprzedających się serii firmy Halder.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) jest bardzo odporna na zużycie, amortyzuje uderzenia i jest bezzapachowa, dzięki czemu oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary. Ta kombinacja końcówek pokrywa szeroki zakres zastosowań.

Obudowa wykonana z żeliwa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytowej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm oraz w rozmiarze 60mm z końcówką gumową i "stand-up" (3026.260).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskiej ścieralności) i tworzywa sztucznego (czerwona, twarda, odporna na oleje i smary).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; powierzchnia chwytowa pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30mm do Ø60mm oraz w rozmiarze Ø60mm z gumową końcówką i "stand-up".
- Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder do wielu różnych zastosowań.

Przykłady zastosowań

Do prac lekkich i średnio ciężkich, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, usuwanie wgnieceń, prace konserwacyjne, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	profilcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.