

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-średni / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3039.050



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3039 jest dostępna z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru i miękkiego metalu.

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej i jest dzięki temu odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na ciepło).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm.

Przykłady zastosowań

Budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50	1195	4030618305712	AAA905c002	21-04-09-16	3039.050

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.