

Młotek BLACKCRAFT • z trzonkiem z odpornej na złamanie rurki stalowej, pokrytej poliuretanem i ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem

3379.060



Opis produktu

Rurowa głowka młotków BLACKCRAFT jest wypełniona śrutem stalowym. W rezultacie energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Zmniejszone odbicie pozwala na doskonałe pochłanianie energii uderzenia.

Rezultatem jest uderzenie o wyjątkowej sile. Co więcej, młotki BLACKCRAFT pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu w porównaniu do zwykłych młotków stalowych.

BLACKCRAFT jest w całości pokryty powłoką poliuretanową. Powłoka ta nie tylko zabezpiecza młotek przed korozją, ale również chroni obrabiane przedmioty, zapobiega zadrapaniom oraz iskrzeniu w przypadku nieprawidłowego uderzenia, a także dodatkowo redukuje vibracje. Gruba warstwa poliuretanu zapewnia długą żywotność.

BLACKCRAFT wyróżnia się ponadto odporną na złamanie rękojeścią z rury stalowej oraz ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 40mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Nie odbija się, do wyjątkowo mocnych uderzeń.
- Tłumią hałas i są łagodne dla stawów.
- Całkowicie pokryte powłoką poliuretanową: brak korozji, brak zadrapań na obrabianym przedmiocie, brak iskrzenia w przypadku błędnych uderzeń, dodatkowy efekt redukcji drgań.
- Długa żywotność dzięki grubej powłoce poliuretanowej.
- Ergonomiczna, antypoślizgowa i odporna na złamanie rękojeść z rury stalowej.
- Dostępne w rozmiarach od 40 mm do 60 mm.

Przykłady zastosowań

Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, demontaż opon, naprawy blacharskie karoserii samochodu, usuwanie wgnieceń, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, prostowanie, prace blacharskie, prace konserwacyjne, prace z elementami o delikatnych powierzchniach

Materiał

Uchwyt

- Rura stalowa z ergonomicznym uchwytem gumowym

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.