

Płyty pionowe
EH 1906.



Opis produktu

Materiał

- Żeliwo GG

Więcej informacji


Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Inne produkty

- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n		Nr art.
l ₁	l ₂	h ₁	h	a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	l ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d	[mm]	[mm]		[kg]	
[mm]																
400	–	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340
500	–	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540
630	–	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.