Płyty pionowe • spawane, obrobione wstępnie
EH 1910.



Opis produktu

Materiał


- Stal spawana

Więcej informacji

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary							y	Dla śrub		Nr art.
l_1	l_2	l_3 ±0,2	h	h_1	s +1	a ±0,013				
			[mm]				[mm]	[mm]	[kg]	
400	400	150	475	425	121	150	12	M12	148	1910.120
500	500	200	600	545	151	200	12	M12	260	1910.140
630	630	200	725	660	181	200	16	M16	409	1910.160

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65

Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.