

Uchwyty Rurowe
EH 24321.



Opis produktu

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn. Aluminiowe uchwyty rurowe charakteryzują się ergonomiczną i solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem. Ta wersja jest wyposażona w uchwyt kątowy.

Materiał

- Pokrywa**
- Tworzywo sztuczne, jasno-szary

- Uchwyt**
- Aluminium, anodowane
 - Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Montaż


Montaż od tyłu.

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												Nr art.
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	l ₂		
[mm]											[g]	
srebrny												
20	180	12	24	42	54	M6	42	54	12	192	244	24321.0005
20	200	12	24	42	54	M6	42	54	12	212	244	24321.0010
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0015
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0020
20	350	12	24	42	54	M6	42	54	12	362	296	24321.0025
20	400	12	24	42	54	M6	42	54	12	412	317	24321.0030
28	200	14	25	50	66	M8	50	66	15	214	424	24321.0035
28	250	14	25	50	66	M8	50	66	15	264	455	24321.0040
28	300	14	25	50	66	M8	50	66	15	314	480	24321.0045
28	350	14	25	50	66	M8	50	66	15	364	501	24321.0050
28	400	14	25	50	66	M8	50	66	15	414	536	24321.0055
28	500	14	25	50	66	M8	50	66	15	514	593	24321.0060
28	600	14	25	50	66	M8	50	66	15	614	570	24321.0065
30	200	17	27	51	68	M8	51	68	15	217	429	24321.0070
30	300	17	27	51	68	M8	51	68	15	317	489	24321.0075
30	350	17	27	51	68	M8	51	68	15	367	501	24321.0080
30	400	17	27	51	68	M8	51	68	15	417	538	24321.0085
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0090
30	600	17	27	51	68	M8	51	68	15	617	669	24321.0095

Wymiary												Nr art.
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	l ₂		
[mm]												
czarny												
20	180	12	24	42	54	M6	42	54	12	192	244	24321.0505
20	200	12	24	42	54	M6	42	54	12	212	244	24321.0510
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0515
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0520
20	350	12	24	42	54	M6	42	54	12	362	296	24321.0525
20	400	12	24	42	54	M6	42	54	12	412	317	24321.0530
28	200	14	25	50	66	M8	50	66	15	214	424	24321.0535
28	250	14	25	50	66	M8	50	66	15	264	455	24321.0540
28	300	14	25	50	66	M8	50	66	15	314	480	24321.0545
28	350	14	25	50	66	M8	50	66	15	364	501	24321.0550
28	400	14	25	50	66	M8	50	66	15	414	536	24321.0555
28	500	14	25	50	66	M8	50	66	15	514	593	24321.0560
28	600	14	25	50	66	M8	50	66	15	614	570	24321.0565
30	200	17	27	51	68	M8	51	68	15	217	429	24321.0570
30	300	17	27	51	68	M8	51	68	15	317	489	24321.0575
30	350	17	27	51	68	M8	51	68	15	367	501	24321.0580
30	400	17	27	51	68	M8	51	68	15	417	538	24321.0585
30	500	17	27	51	68	M8	51	68	15	517	613	24321.0590
30	600	17	27	51	68	M8	51	68	15	617	669	24321.0595

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.