

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki / Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3017.



### Opis produktu

Seria SIMPLEX 3017 jest dostępna z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego i superplastiku.

Niebieska końcówka z elastomeru miękkiego (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego, wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokiej jakości drewna jest pokryta podwójną warstwą lakieru w części chwytnej i dzięki temu odporna na zabrudzenia.

Według inteligentnej zasady SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3017.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego (niebieski, miękki, nie marszczy się) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną tuleją ochronną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm.
- Ø80mm dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3017.082).

### Przykłady zastosowań

Układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, prace stolarskie, produkcja drzwi, montaż mebli, prace z delikatnymi materiałami

### Material

#### Uchwyt

- Drewno

#### wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

#### wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

#### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618302254	AAA905c002	21-04-09-16	3017.030
40	115	325	325 x 115 x 40		615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	3017.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1055	4030618302278	AAA905c002	21-04-09-16	3017.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1445	4030618302285	AAA905c002	21-04-09-16	3017.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2730	4030618312314	AAA905c002	21-04-09-16	3017.080

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.