

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3027.



Opis produktu

SIMPLEX seria 3027 z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i superplastiku jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach i najlepiej sprzedającą się kombinacją firmy Halder.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjny młotek gumowy. Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm, również jako młotek kowalski (3027.081, 3027.100), D60mm i D80mm z gumową wkładką, z nogą. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3027.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz D60mm i D80mm, również z gumową wkładką, z nogą, również jako młotek kowalski.
- Wersja D80mm jest dodatkowo dostępna z krótkim trzonkiem (3027.082).
- Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa płotów i ogrodzeń, montaż ustrojów dachowych

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Superplastik, biały
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		335	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	3027.030
40	115	325	325 x 115 x 40		635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	3027.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1510	4030618300717	AAA905c002	21-04-09-16	3027.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	3027.080

Przykład aplikacji









Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.