

Șuruburi de presiune • cu bilă și fantă
22050.0024



Descrierea produsului


Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

- Corp**
- Oțel automat, brunat
- Bilă**
- Oțel pentru rulmenți, călit
- Arc**
- Oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor
forță și cursa arcului.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă
rugăm consultați anexa - Date Tehnice -
Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date
Tehnice -

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bilă și fantă - INCH

Desen




Informații comandă

Dimensiuni				Cursă s	Forța arcului ¹⁾		 max.	 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁	F ₂			
[mm]					[mm]	[N]			
oțel automat, forța arcului standard									
M24	15	34	3	5,5	81	151	250	72	22050.0024

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.