

Șuruburi de presiune • cu hexagon interior

22060.0012



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil


Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.


Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu locaș hexagonal și garnitură

Desen




Informații comandă


Dimensiuni					SW	Cursă s	Forța arcului ¹⁾		 max.	 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		
oțel automat, forța arcului standard											
M12	6	28	2,7	2	4	4	10	54	250	16	22060.0012

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni				Ref. Nr.
	d ₁	b	d	l	
			[mm]		
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)					
	M12	80	9,80	80	72
					22060.0912

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.