

Opritoare cu indexare • cu flanșă de montaj, orizontală
22110.0305



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Carcasă

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305

Inel tracțiune

- Oțel inoxidabil 1.4310

Asamblare

Asamblare cu șaibe ISO 7092.

Operații


Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat (pentru cazurile în care știftul trebuie să rămână retras).

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil


Desen



fără blocare
Figura 1



fără blocare
Figura 2




cu blocator
Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni														Forța arcului ¹⁾				Ref. Nr.
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~			
[mm]														[N]		[°C]	[g]	
cu inel, fără blocator – figura 1																		
5	18	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	45	5	5	24	100	21	22110.0305

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.