

Opritoare cu indexare compacte • cu guler hexagonal, cu mâner T

22110.0828



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare. Maniulare ușoară ex. când se lucrează cu mănuși de protecție, la puteri mari de deschidere. Variantele cu / fara blocare au aceeași înălțime. Datorită locașului la filet boltul de indexare poate fi înșurubat complet.

Material

Corp

- Oțel, brunat

Bolț blocare

- Oțel, călit

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen



Informații comandă


Dimensiuni							SW	Forța arcului ¹⁾				Ref. Nr.	
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02							~	~					
-0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Oțel													
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	66	22110.0828

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.